



Ảnh sáng

CAMILLE 01

Giày lycra siêu mái oả

Giày CAMILLE đư ợc làm m ế và an t ử và m ạng th ể ch ứ ợc là củ ch ư ợc t ừ SR, ph ớng t ính đi ể n , ph ầ n ch ầ n đ ể c ỏ th ể i. H ườ n h ả ờ cho các l ĩ n h v ự c đ òi h ỏ i kh ả n ả thu

Những vật liệu cao cấp hơn ệt mayrica, D

lót bên trong	i tải chế	lướ
Đ	ố p SJ	đế x
Đ		Philon/cao su
Loại		01 / ESD, SRC
Phạm vi kích thước		EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
ng lượng thép		0.238 kg
ấn h ườ u chu		ASTM F2892:2024 EN ISO 20347:2012



BLK



LGN



FUC



LBL



LLC



WHT



X
ESD cung cấp khả năng xả năng lượng tĩnh điện có kiểm soát có thể làm hỏng các bộ phận điện tử và gây bắt lửa do tích điện. 00 KiloOhm và 100 MegaOhm.




Tay cầm Oxy / Tay cầm SJ
ngoài bảo vệ Oxytraction bằng lớp trên cao su và SRC (SRA+ SRB).



SRC
được là một trong những tính năng quan trọng và giày bảo hộ SRC vượt qua cả bài thử trượt SRA và SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gỗ.



ường có thể tháo rời
Thay miếng lót giày thường xuyên hoặc miếng lót giày chính hình rồng để thoải



giày cao su
ngoài cao su cung cấp các tính năng linh hoạt giúp chúng phù hợp được ứng dụng: khả năng chống cắt, khả năng chịu nhiệt và độ lạnh, tính linh hoạt cao ở nhiệt độ lạnh, khả năng chịu va đập và nhiều l



Phần trên thoáng khí
Tăng độ ẩm và kiểm soát nhiệt độ của môi trường.

