



Sedang

SOPHIE 01

Tampilan yang sederhana, kenyamanan yang murni

The SOPHIE medical shoe offers SR slip resistance, ESD protection, a removable footbed for customized comfort, a durable rubber outsole, and a breathable upper. It's perfect for dry, slippery conditions and is vegan-friendly.

| | |
|----------------|--|
| Bahan atas | Kulit sintetis |
| Lapisan dalam | Jaring |
| Alas kaki | Sol busa SJ |
| Sol luar | Fabel/Karet |
| Kategori | O1 / ESD, SRC |
| Kisaran ukuran | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Berat baja | 0.266 kg |
| Standardisasi | ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012 |



PFU



BLK



FUC



LBL



LGN



LLC



WHT



Pelepasan muatan listrik statis

ESD memberikan pelepasan energi elektrostatis yang terkendali yang dapat merusak komponen elektronik dan mencegah risiko penyalaaan akibat muatan elektrostatis. Resistansi volume antara 100 KiloOhm dan 100 MegaOhm.




SRC

Sol anti selip adalah salah satu fitur terpenting dari sepatu pengaman dan sepatu kerja. Sol tahan selip SRC lulus uji selip SRA dan SRB, diuji pada permukaan baja dan keramik.



Alas kaki yang dapat dilepas

Perbarui insole Anda secara teratur atau gunakan sol ortopedi Anda sendiri untuk meningkatkan kenyamanan.



Sol luar dari karet

Sol karet menawarkan fitur serbaguna yang membuatnya cocok untuk banyak area aplikasi: ketahanan potong yang sangat baik, tahan panas dan dingin, fleksibilitas tinggi pada suhu dingin, tahan terhadap minyak, bahan bakar, dan banyak bahan kimia.



Atasan bernapas

Peningkatan kelembapan dan pengaturan suhu untuk kenyamanan pemakaian yang lebih lama.

Industri:

Katering, Pembersihan, Makanan & minuman, Medis

Lingkungan sekitar:

Lingkungan kering, Permukaan yang sangat halus

Petunjuk perawatan:

Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

| | Deskripsi | Unit pengukuran | Hasil | EN ISO 20347 |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------|
| Bahan atas | Kulit sintetis | | | |
| | Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air | mg / cm ² / jam | 1.4 | ≥ 0.8 |
| | Sisi atas: koefisien uap air | mg / cm ² | 15.5 | ≥ 15 |
| Lapisan dalam | Jaring | | | |
| | Lapisan: permeabilitas terhadap uap air | mg / cm ² / jam | 43.7 | ≥ 2 |
| | Lapisan: koefisien uap air | mg / cm ² | 350 | ≥ 20 |
| Alas kaki | Sol busa SJ | | | |
| | Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus) | siklus | 25600/12800 | 25600/12800 |
| Sol luar | Fabel/Karet | | | |
| | Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume) | mm ³ | 71.9 | ≤ 150 |
| | Sol luar tahan selip SRA: tumit | gesekan | 0.48 | ≥ 0.28 |
| | Resistensi slip pada sol luar SRA: datar | gesekan | 0.43 | ≥ 0.32 |
| | Sol luar tahan selip SRB: tumit | gesekan | 0.32 | ≥ 0.13 |
| | Resistensi slip pada sol luar SRB: datar | gesekan | 0.34 | ≥ 0.18 |
| | Nilai antistatis | MegaOhm | N/A | 0.1 - 1000 |
| | Nilai ESD | MegaOhm | 28.6 | 0.1 - 100 |
| Penyerapan energi pada tumit | J | 23.4 | ≥ 20 | |

Ukuran Baja: 38

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.